

**IE-FC-DFM-CAB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FrontCom, Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key
Rendelési szám	<a href="#">2003190000</a>
Típus	IE-FC-DFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387025
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

## Méreték és tömegek

Mélység	27.5 mm	Mélység (coll)	1.0827 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5.2756 inch
Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5.1968 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	815.86 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Terméktípus	Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban
Protection class (UL)	Type 12	Vázkeret anyaga	Cink présöntvény
Fedél anyaga	Cink présöntvény, porszórt		


## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
---------------------------	---------	-------------------------	------------------

## Besorolások


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Méretrajz**




Unit: mm

**Szerelési kivágás**




Unit: mm

**Méretrajz**



Unit: in

**Szerelési kivágás**



Unit: in

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2004810000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118389289	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2067080000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118415612	
Qty.	1 ST	

## árnyékolatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DIP-BP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2004890000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
GTIN (EAN)	4050118389296	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok FrontCom Vario-hoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DF-IPH	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2003340000</a>	FrontCom, Strip (for mounting single insert plates)	
GTIN (EAN)	4050118387094		
Qty.	1 ST		

## árnyékolatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-IP-BP	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1450710000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan	
GTIN (EAN)	4050118255287		
Qty.	1 ST		

## árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-SP-PWB/2ST	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450550000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255256	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-SP-2ST/2D9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450590000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255263	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-SP-PWU/2ST	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok FrontCom Vario-hoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 ST	

## Teljesítményajlások



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

## IE-FC-DFM-CAB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-DE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-CN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWS-US	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450800000</a>	FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Qty.	1 ST	

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

## USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1487920000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 ST	

## Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 ST	

## Jel - VGA, HDMI, DP



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

## Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.


- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190925116	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE SI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190331177	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248831425	
Qty.	80 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## IE-FC-DFM-CAB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008530000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 ST	

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9009030000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	