

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
Rendelési szám	<a href="#">2003370000</a>
Típus	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Qty.	1 Darab

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

## Méretek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	116.5 mm	Szélesség (coll)	4.5866 inch
Hossz	90.5 mm	Hossz, inch	3.563 inch
Nettó tömeg	141.78 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-35 °C...66 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

## Betétek

GFCI betét/2 x tápellátás, USA, előszerelt	1	Biztosítóbetétek	1
Betét, adat	2	Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI	1

## Általános adatok

Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan	Anyag	Polikarbonát, PC
-------------	---------------------------	-------	------------------

## Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz	9 mm	
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,  
rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

## Technical data GFCI

Feszültség típusa	AC	Üzemi feszültség	125 V
Névleges áram	20 A	Állapotjelzés	red LED
Ház színe	szürke	Trip level, max.	6 mA
Self-test	automatically every 3 seconds	GFCI protected US outlet	2 pieces
Trip level, min.	4 mA		

## Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	AC	Üzemi feszültség	125 V
-------------------	----	------------------	-------


## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
---------------------------	---------	-------------------------	------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Méretrajz




## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

## USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1019570000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	1 ST	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	IE-BI-USB-AB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1131380000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1487920000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 ST	

## Biztosíték




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami melleleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWCB-3A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, Biztosíték, Biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4050118348859	
Qty.	1 ST	

## Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami melleleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 ST	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	IE-FCI-D9-FM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-D9-FS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118255393	
Qty.	1 ST	

## Jel - VGA, HDMI, DP




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HD 15-FF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD15, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118369755	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9009030000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok FrontCom Vario-hoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DFM-PWPC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, Érintésvédelem, Double frame
GTIN (EAN)	4099986791541	
Qty.	1 ST	