

**HDC XX6A02 MOXXXXX-4000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2003834000
Típus	<a href="#">HDC XX6A02 MOXXXXX-4000</a>
GTIN (EAN)	4050118522488
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-09-30T00:00:00+02:00

## HDC XX6A02 MOXXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0 g
-------------	-----

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	40 m
Kódolás	X kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	10 Gbps, 10 Gbit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 6A	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Típus	Érintkező	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	nyitott	Moduloldali változat	Érintkező

## Cable technical specifications

Kábelhossz	40 m	
Köpeny színe	zöld	
árnyékolt	Igen	
Halogén	IEC 60754-1 szerint halogénmentes	
Szigetelés	PE, Expandált	
Köpeny anyaga	PUR	
Színkód gyűrű	fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék	
Outside diameter	Átmérő	6.4 mm
	Jelzések	±
	Tolerance	0.3
Outside diameter	6.4 mm ± 0.3	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		