


**HDC XX6A02 FOXXXXX-7000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rendelési szám     | 2003867000                              |
| Típus              | <a href="#">HDC XX6A02 FOXXXXX-7000</a> |
| GTIN (EAN)         | 4050118522341                           |
| Qty.               | 1 Darab                                 |
| Szállítás állapota | Kifutott                                |
| Elérhető eddig:    | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX6A02 FOXXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

## Hőmérsékletek

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -30 °C ... 90 °C |
|-------------------------|------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Általános adatok

|                            |                    |                        |            |
|----------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Pólusszám                  | 8                  | Kábelhossz             | 70 m       |
| Kódolás                    | X kódolású         | Érintkező felület      | Au (arany) |
| Átviteli sebesség          | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Szigetelési ellenállás | ≥ 108 Ω    |
| Kategória                  | Cat. 6A            | Névleges feszültség    | 50 V       |
| Névleges áram              | 0.5 A              | Dugaszolási ciklusok   | ≥ 100      |
| Típus                      | Hüvely             | Szennyezés súlyossága  | 2          |
| Ellentétes oldali változat | nyitott            | Moduloldali változat   | Aljzat     |

## Cable technical specifications

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| Kábelhossz       | 70 m   |        |
| Köpeny színe     | zöld   |        |
| árnyékolt        | Igen   |        |
| Halogén          | IEC 60754-1 szerint halogénmentes  |        |
| Szigetelés       | PE, Expandált  |        |
| Köpeny anyaga    | PUR  |        |
| Színkód gyűrű    | fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék |        |
| Outside diameter | Átmérő   | 6.4 mm |
|                  | Jelzések   | ±      |
|                  | Tolerance  | 0.3 mm |
| Outside diameter | 6.4 mm ± 0.3 mm  |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |