

**PAC-S1500-SL20-AY0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az üzemek egyre növekvő bonyolultságával, bizonyos PLC-k elavulásával és az I/O jelek számának elkerülhetetlen növekedésével sok létesítményben és üzemben a meglévő vezérlőket újakra kell cserélni, a meglévő terepi kábelezés módosítása nélkül. A Weidmüller adaptereinek, konfekcionált kábeleinek és interfészeinek használatával a PLC-rendszer cseréje egyszerűen és biztonságosan megoldható: a meglévő terepi kábelezést a felhasználók megtarthatják, tesztelhetik az új rendszert és a szerelés miatti üzemkiesést a minimumon tarthatják.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Rendelési szám | 2004600030                            |
| Típus          | <a href="#">PAC-S1500-SL20-AY0-3M</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986593435                         |
| Qty.           | 1 Darab                               |

## PAC-S1500-SL20-AY0-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 699 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                   |  |
|-------------------|--|
| Üzemi hőmérséklet |  |
|-------------------|--|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                              |                       |                                             |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 3 m                          | Alapanyag             | PVC                                         |
| Kábel                 | Árnyékolás nélküli, egymagos | Interfész csatlakozó  | 2 x BLC 5.08/10/180R                        |
| Pólusok száma, min.   | 20 pólusú                    | Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.50 mm <sup>2</sup>         |                       |                                             |

## Villamos adatok

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Névleges feszültség | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
|---------------------|---------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |