

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
Rendelési szám	2004810000
Típus	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
Qty.	1 Darab

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méretetek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	116.5 mm	Szélesség (coll)	4.5866 inch
Hossz	90.5 mm	Hossz, inch	3.563 inch
Nettó tömeg	144.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Betétek

GFCI betét/2 x tápellátás, USA, előszerelt	1	Biztosítóbétét	1
Betét, adat	2	Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI	1

Általános adatok

Terméktípus	Betétlemez, árnyékolt	Anyag	Polikarbonát, PC
-------------	-----------------------	-------	------------------

Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz	9 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min. 1.5 mm ² max. 4 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvég hüvellyel 1.5 ... 2.5 mm²

Technical data GFCI

Feszültség típusa	AC	Üzemi feszültség	125 V
Névleges áram	20 A	Állapotjelzés	red LED
Ház színe	szürke	Trip level, max.	6 mA
Self-test	automatically every 3 seconds	GFCI protected US outlet	2 pieces
Trip level, min.	4 mA		

Villamos tulajdonságok

Feszültség típusa	AC	Üzemi feszültség	125 V
-------------------	----	------------------	-------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
---------------------------	---------	-------------------------	------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-A	Változat
Rendelési szám	1019570000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	1 ST	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	IE-BI-USB-AB	Változat
Rendelési szám	1131380000	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Változat
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 ST	

Biztosíték




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWCB-3A	Változat
Rendelési szám	1543690000	FrontCom, Biztosíték, Biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4050118348859	
Qty.	1 ST	

Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Változat
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 ST	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	IE-FCI-D9-FM	Változat
Rendelési szám	1450850000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-D9-FS	Változat
Rendelési szám	1450870000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118255393	
Qty.	1 ST	

Jel - VGA, HDMI, DP




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HD15-FF	Változat
Rendelési szám	1556290000	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD15, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118369755	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Változat
Rendelési szám	2003390000	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	9009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DFM-PWPC	Változat
Rendelési szám	2971460000	FrontCom, Érintésvédelem, Double frame
GTIN (EAN)	4099986791541	
Qty.	1 ST	