


ELS 16/40 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**ELS**

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Változat	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, fehér
Rendelési szám	2005200000
Típus	ELS 16/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390056
Qty.	2000 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.14 mm	Mélység (coll)	0.0055 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0.6299 inch
Nettó tömeg	0.15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	16 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Szám tekercsenként	2000		

Vezeték és kábeljelölők


Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	115 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték külső átm.	7 - 115 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	150 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

WKM becsúsztatható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözések rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Típus	WKM 18/43	Változat
Rendelési szám	1610700000	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190204488	
Qty.	50 ST	

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.


ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	