

ESG 9/17 MM SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Változat	ESG, Készülékjelölők, 9 x 17 mm, fekete
Rendelési szám	2005250000
Típus	ESG 9/17 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390896
Qty.	3000 Darab

ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.1 mm	Mélység (coll)	0.0039 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0.3543 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	0.05 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Szélesség	17 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fekete	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Igen	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...120 °C	Szám tekercsenként	3000

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 84/300 WS	Változat
Rendelési szám	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

ESG 9/17 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	