

## SFX 11/60 MM GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

**Általános rendelési adatok**

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 -, 60 x 13 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2005400000</a>
Típus	SFX 11/60 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390209
Qty.	1000 Darab

## SFX 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.6 mm	Mélység (coll)	0.0236 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Nettó tömeg	0.57 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok


Nyomtatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	13 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliuretán	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	44 x 10.5 mm	kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C	Szám tekercsenként	1000

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Szövegmező szélessége	44 mm	Kábelkötegelő csatorna	Lapos
Szövegmező magassága	10.5 mm	Vezeték külső átm.	7 -
Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	500 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## SFX 11/60 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**SFX 11/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	