


CC 15/60 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alapvető darabok: CC

Rendszerezett termékválasztékunkban a standard alkatrészek azonosításához használt címkék éppúgy megtalálhatók, mint az általános célú és megszokott formátumok, például a névtáblák készítéséhez használható CC 85/54-es jelölők.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2005430000 |
| Típus | CC 15/60 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118391213 |
| Qty. | 450 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2.3622 inch |
| Nettó tömeg | 0.31 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | Változat | Öntapadós, halogénmentes |
| Szélesség | 60 mm | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | sárga | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliészter | Nyomatott karakterek | nélkül |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C | Szám tekercsenként | 450 |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC 15/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |