


**SM DIA 60-22 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Változat       | SwitchMark, Készülékjelölők, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2006060000</a>         |
| Típus          | SM DIA 60-22 MM GE                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118391053                      |
| Qty.           | 450 Darab                          |

## SM DIA 60-22 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|         |        |                |             |
|---------|--------|----------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Átmérő  | 60 mm  | Nettó tömeg    | 1 g         |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                                    |                             |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Ragasztóanyag                      | Akril ragasztó   | Változat                           | halogénmentes,<br>Öntapadós |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C                      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C   | Szín                               | sárga                       |
| Halogén                            | Nem  | Alapanyag                          | Poliészter                  |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   | UL 969 tanúsítvány                 | Igen                        |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...120 °C                |

## Készülékjelölők

|        |       |         |     |
|--------|-------|---------|-----|
| Átmérő | 60 mm | Halogén | Nem |
|--------|-------|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## SM DIA 60-22 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |              |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM 76/360 SW        | Változat     |
| Rendelési szám | <a href="#">2005080000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118389951              |              |
| Qty.           | 1 ST                       |              |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**SM DIA 60-22 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |