

WM 1/21 2.0-3.5 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Leszedhetően: WM

Zárt, leszedhetően jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm²-től 16 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhető a szekrény vezetékének mindennapos feliratozási feladatai.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | WM, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3.5 mm, 32 x 4.8 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2006110000 |
| Típus | WM 1/21 2.0-3.5 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118390568 |
| Qty. | 2000 Darab |

WM 1/21 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.5 mm | Mélység (coll) | 0.0197 inch |
| Magasság | 32 mm | Magasság (coll) | 1.2598 inch |
| Szélesség | 4.8 mm | Szélesség (coll) | 0.189 inch |
| Nettó tömeg | 0.12 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 150 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Nyomatás típusa | üres | Változat | halogénmentes |
| Szélesség | 4.8 mm | UL 94 éghetőségi osztály | HB |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | sárga | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliészter | Nyomatott karakterek | nélkül |
| Címkemező mérete | 22 x 4.8 mm | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.75 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 3.5 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 2 mm | Szövegmező szélessége | 22 mm |
| Szövegmező magassága | 4.8 mm | Vezeték külső átm. | 2 - 3.5 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 2.5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

WM 1/21 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat | |
| Rendelési szám | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

WM 1/21 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |