

## WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Leszedhetetlen: WM

Zárt, leszedhetetlen jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm<sup>2</sup>-től 16 mm<sup>2</sup>-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhető a szekrény vezetékének mindennapos feliratozási feladatai.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

## Általános rendelési adatok

Változat	WM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2006250000</a>
Típus	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390599
Qty.	2000 Darab

## WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	3.5 mm	Szélesség (coll)	0.1378 inch
Nettó tömeg	0.06 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	150 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	3.5 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter	Nyomatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	13 x 3.5 mm	kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	2 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Szövegmező szélessége	13 mm
Szövegmező magassága	2.5 mm	Vezeték külső átm.	1 - 2 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	

### THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

### Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	