

SM 27/12.5 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | SwitchMark, Készülékjelölők, 12,5 x 27 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2006500000 |
| Típus | SM 27/12.5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118391367 |
| Qty. | 1000 Darab |

SM 27/12.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Magasság | 12.5 mm | Magasság (coll) | 0.4921 inch |
| Szélesség | 27 mm | Szélesség (coll) | 1.063 inch |
| Nettó tömeg | 0.12 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | Változat | halogénmentes, Öntapadós |
| Szélesség | 27 mm | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | fehér | Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliészter | Nyomatott karakterek | nélkül |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C | Szám tekercsenként | 1000 |

Készülékjelölők

Halogén Nem

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



SM 27/12.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005080000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat |
| Rendelési szám | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qty. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |