

**EL 12 MM GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Változat       | THM, Készülékjelölők, 12 x , sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2006580000</a>         |
| Típus          | EL 12 MM GE 30M                    |
| GTIN (EAN)     | 4050118391633                      |
| Qty.           | 1 Darab                            |

## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                 |             |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Mélység     | 0.1 mm   | Mélység (coll)  | 0.0039 inch |
| Magasság    | 12 mm    | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Hossz       | 30000 mm | Hossz, inch     | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 110 g    |                 |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |                |                                    |                                                                    |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ragasztóanyag                      | Akril ragasztó | Változat                           | halogénmentes, Öntapadós                                           |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0            | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C                                                             |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C         | Szín                               | sárga                                                              |
| Halogén                            | Nem            | Hossz                              | 30000 mm                                                           |
| Alapanyag                          | Poliészter     | Nyomtatott karakterek              | nélkül                                                             |
| UL 969 tanúsítvány                 | Igen           | kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...120 °C   | Szám tekercsenként                 | 1                                                                  |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM 76/360 SW        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118389951              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok


|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | THM MMP EXT.RH             | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1302920000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118102307              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

**EL 12 MM GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****THM MULTIMARK PLUS**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |