


**AIMESA VRM 2,53****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	<a href="#">2007360000</a>
Típus	AIMESA VRM 2,53
GTIN (EAN)	4050118392562
Qty.	1 Darab

**AIMESA VRM 2,53****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Tanúsítványok**

ROHS Megfelel

**Méreték és tömegek**

Mélység	26.7 mm	Mélység (coll)	1.0512 inch
Magasság	1.6 mm	Magasság (coll)	0.063 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	4 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		