


AIMESA VRM 3,01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	2007370000
Típus	AIMESA VRM 3,01
GTIN (EAN)	4050118392555
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

AIMESA VRM 3,01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	26.8 mm	Mélység (coll)	1.0551 inch
Magasság	1.6 mm	Magasság (coll)	0.063 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	4 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------------------	-------------------------------------------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		