

KTB GP 303015 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 254 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	2023130000
Típus	KTB GP 303015 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403732
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	KTB GP 30XX15V CD S4 PE

A létrehozás dátuma 27.02.2026 07:14:15 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	254 mm	Magasság (coll)	10 inch
Szélesség	117 mm	Szélesség (coll)	4.6063 inch
Nettó tömeg	707 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház földelés

Aljzatperem földelése	M6 x 15
-----------------------	---------

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	3 mm	Felületi minőség	Elektropolírozott
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél		

Általános információ

Anyagvastagság	3 mm	Felületi minőség	Elektropolírozott
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	bal, jobb		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		