

## KTB GP 352620 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">2023280000</a>
Típus	KTB GP 352620 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403930
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	<a href="#">KTB GP 35XX20 CD S4 PE</a>

A létrehozás dátuma 03.03.2026 04:36:50 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	294 mm	Magasság (coll)	11.5748 inch
Szélesség	167 mm	Szélesség (coll)	6.5748 inch
Nettó tömeg	1170 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Ház földelés

Aljzatperem földelése	M6 x 15
-----------------------	---------

## Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	3 mm	Felületi minőség	Elektropolírozott
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél		

## Általános információ

Anyagvastagság	3 mm	Felületi minőség	Elektropolírozott
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	bal, jobb		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		