



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.  
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

**Általános rendelési adatok**

Változat	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
Rendelési szám	<a href="#">2027660000</a>
Típus	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
Qty.	200 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

## Méreték és tömegek

Mélység	15.5 mm	Mélység (coll)	0.6102 inch
Magasság	22.3 mm	Magasság (coll)	0.878 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Falvastagság, max.	3.5 mm	Nettó tömeg	3.73 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Védelmi osztály	IP67


## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4	Tanúsítvány száma (cULus)	E471884
----------------------	------------------------	---------------------------	---------


## Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

### Rajz



### Szerelési kivágás




max. Paneldicke: 3,5mm  
max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein  
M2.5 threads mustn't go through the panel

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	