

IE-BHD-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Device flange, Variant 4 to IEC 61076-3-106, IP67
Rendelési szám	2027660000
Típus	IE-BHD-V04P
GTIN (EAN)	4050118406061
Qty.	200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

Méreték és tömegek

Mélység	15.5 mm	Mélység (coll)	0.6102 inch
Magasság	22.3 mm	Magasság (coll)	0.878 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Falvastagság, max.	3.5 mm	Nettó tömeg	3.73 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Védelmi osztály	IP67


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4	Tanúsítvány száma (cULus)	E471884
----------------------	------------------------	---------------------------	---------


Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Rajz



Szerelési kivágás




max. Paneldicke: 3,5mm
 max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
 M2.5 threads mustn't go through the panel

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	