

**FAD S5115 SL46 A M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FAD S5-115 front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a régi S5-115-ről más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote rendszerére.

- Bepattintható láb TS35-höz
- Az S5-115 kártyát egyetlen tápegység hajtja meg

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2045120000
Típus	<a href="#">FAD S5115 SL46 A M</a>
GTIN (EAN)	8430243316019
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	280 mm	Magasság (coll)	11.0236 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	181.28 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

## Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V AC	Max. áram csatornánként	6 A
Összes üzemi áram	32 A		

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.2 kV		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		