

## CC DIA 30 K MC SDR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | ClipCard, Készülékjelölők, 30 x 30 mm, Öntapadós, Ø 30 mm, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | <a href="#">2047560000</a>  |
| Típus          | CC DIA 30 K MC SDR  |
| GTIN (EAN)     | 4050118411058   |
| Qty.           | 12 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Mélység   | 0.9 mm | Mélység (coll)   | 0.0354 inch |
| Magasság  | 30 mm  | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség | 30 mm  | Szélesség (coll) | 1.1811 inch |
| Átmérő    | 30 mm  | Nettó tömeg      | 1.75 g      |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.017 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Változat                           | Öntapadós   |
| Szélesség                          | 30 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 60 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  |
| Szín                               | Vevőspecifikus  |
| Halogén                            | Nem   |
| Alapanyag                          | Poliamid 66   |
| Nyomatott karakterek               | M-Print PRO fájl igényel  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája MultiCard  |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Device markers  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...60 °C   |
| Alkalmazás/gyártó                  | Öntapadós, Ø 30 mm  |

## Készülékjelölők

|        |       |         |     |
|--------|-------|---------|-----|
| Átmérő | 30 mm | Halogén | Nem |
|--------|-------|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

