

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	2065540000
Típus	HDC 10B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4050118415483
Qty.	1 Darab

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	43 mm	Szélesség (coll)	1.6929 inch
Nettó tömeg	94 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
	Anyag	Fűróolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Gázolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Etilalkohol	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Sebességváltó-olaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Hidraulikaolaj	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Hűtőközeg	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Mosóbenzin	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Izzadság	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Prémium benzin	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
Anyag	Víz		
Vegyszerállóság	Ellenálló		
Anyag	UV		
Vegyszerállóság	Instabil		
Anyag	Ózon		
Vegyszerállóság	Instabil		

Méretek

Kábelbevezetés Nem

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Fedél	burkolattal
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Fedél házfelsőrészhez
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelbevezetés	Nem

HDC 10B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Típus	Fedél	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	4

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65, bedugva
------------------	--------------	-----------------	---------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		