

VP M40 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	2066760000
Típus	VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415452
Qty.	20 Darab

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	26.5 mm	Magasság (coll)	1.0433 inch
Hossz	26.5 mm	Hossz, inch	1.0433 inch
Átmérő	40 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	17 mm	Nettó tömeg	23.45 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -60 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (INMETRO)	TAE00003WV	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Tanúsító intézet	ATEX, IECEX		

Általános információk

O-gyűrű	Szilikon	Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Szilikon	Igen	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Nem
Szabványok	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Ütésállóság	7 joule a következő szerint: IEC60079-0
AF 1. méret	46 mm	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Alapanyag	Poliamid 6	Tömítőgyűrű átmérője	40.00 mm
Tömítés	Szilikon	Külső menet	M 40
Menet hossza	18 mm	Rögzítőanya nyomatéka, min.	5.80 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	6.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	6.00 Nm
Robbanás elleni védelem típusa	Fokozott biztonság Ex e	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Rögzítőanya nyomatéka, max.	6.00 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Sárgaréz záróanyák, nikkelezett**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS	Változat
Rendelési szám	1737030000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956509	
Qty.	50 ST	