


**UR20-PK-2007420000-SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Replacement part           |
| Rendelési szám | <a href="#">2068630000</a> |
| Típus          | UR20-PK-2007420000-SP      |
| GTIN (EAN)     | 4050118416817              |
| Qty.           | 5 Darab                    |

**Technical data****Tanúsítványok**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Méreték és tömegek**

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 27.53 g |
|-------------|---------|

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

|                            |                               |                  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma      | Bőlcsőtől a kapuig            | 0.817 kg CO2 eq. |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001583    | ETIM 9.0    | EC001583    |
| ETIM 10.0   | EC001583    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-92 |             |             |