

**TST 4 SAKC4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Bontódugasz (kapocs), bézs
Rendelési szám	<a href="#">2082450000</a>
Típus	TST 4 SAKC4
GTIN (EAN)	4008 190222604
Qty.	400 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Szélesség	4.95 mm	Szélesség (coll)	0.1949 inch
Nettó tömeg	3.14 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

## Anyag adatok

Szín bézs

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa becsavart állapotban

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Dugaszolható csatlakozás

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		