

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Kupakos változat, M12, 400 V, S kódolású, LED: Igen, LED iniciátor: , Huzalozás típus:
Rendelési szám	2085620000
Típus	SAI-6-M-MVV-M12 S-COD
GTIN (EAN)	4050118419771
Qty.	1 Darab

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

100 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-20 - 80

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Connection data

Vezeték külső átmérő, min.

6 mm

Vezeték külső átmérő, max.

12 mm

Köpeny csupaszozási hossza

40 mm

Kábelcsavarzat

M 20

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.

0.2 mm²

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.

6 mm²

Tárhely

Standard

Elosztó kimenet

Kupakos változat

Csatlakozás típusa PE

Csavaros csatlakozás

Electrical data

Névleges feszültség, max.

400 V

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként

27.6 A

Teljes áram

27,6 A

Áram/jel

10 A

Elektromos szigetelés lehetséges

Nem

General technical data

Védelmi osztály

IP68

Plug-in állomás kódolás

S kódolású

Pólusszám

4

Érintkező aljzatok száma

6

Csatlakozási menet

M12

Szennyezés súlyossága

3

Viselkedés tűzben

V-0

Dugasolási ciklusok

≥ 50

LED

Igen

LED-szín a működés jelzéséhez

sárga

Material data

Ház fő anyaga

Pocan

Elosztó anyaga

Műanyag

Ház színe

szürke, RAL 7032

Fedél tömítőanyaga

Viton

Csavaros aljzat

Nikkelezett CuZn

Érintkező anyaga

CuZn

Érintkező felület

Aranyozott

Érintkezőtartó anyaga

PBT (UL 94 V0)

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Technical data cable**

Pólusszám	4	Vezeték külső átmérő, max.	12 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6 mm	A következő kábeltartókhöz:	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		


SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



Kapcsolási rajz



SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/20 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609940000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190203528	
Qty.	200 ST	