


**A kép illusztráció**

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
Rendelési szám	<a href="#">2092480000</a>
Típus	H1,0/16 DS R
GTIN (EAN)	4050118421958
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E354986
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.11 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, egyedi méret, piros	Változat	Standard
-----------------	----------------------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér átmérője (D2)	3.5 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	16.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 17
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	AWG, max.	
Vezeték-keresztmetszet	1 mm <sup>2</sup>	Csupaszolási hossz	12 mm
		Sínkód	DIN

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

