

**PAC-HD44F-HD44F-V0-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Rendelési szám | 2094180005                             |
| Típus          | <a href="#">PAC-HD44F-HD44F-V0-0M5</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986596214                          |
| Qty.           | 1 Darab                                |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 198 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Kábelhossz            | 0.5 m                | A következőkhöz:      | Analóg jelek        |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYCY kábel         |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D HD female 44P  | Pólusok száma, min.   | 44 pólusú           |
| Külső átmérő          | 11,5 &plusmn; 1 mm   | Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D HD female 44P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.14 mm <sup>2</sup> |                       |                     |

## Villamos adatok

|                                          |            |                                 |                     |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Összes áram, max.                        | 3 A        | Nagyfeszültségű vizsgálat       | 1 KV/1s             |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A        | Névleges feszültség             | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Ellenállás                               | ≤ 150 mΩ/m | Üzemi feszültség                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m   | Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m            |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |