

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm
Rendelési szám	2111230000
Típus	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Qty.	10 Darab
Helyi gyártmány	csak Kínában kapható

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Általános rendelési adatok

Helyi gyártmány	csak Kínában kapható
-----------------	----------------------

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	19.74 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------------	--	-----

Méretek

Raszter mm-ben (P)	8.00 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges feszültség	400 V
---------------------	-------

Általános

Pólusszám	10
-----------	----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		