



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, ezüst, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem
Rendelési szám	2111240000
Típus	SAKQS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
Qty.	10 Darab
Helyi gyártmány	csak Kínában kapható

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Általános rendelési adatok

Helyi gyártmány	csak Kínában kapható
-----------------	----------------------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	4.75 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Vörösréz	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	None		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	Csavar		

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	8.00 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges feszültség	400 V	Névleges áram	41 A
---------------------	-------	---------------	------

Általános

Pólusszám	2
-----------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		