


RA MCZ1.5 DKBG 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulus sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Bővítő keret, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Bővítő keret, Szélesség: 8.5 mm
Rendelési szám	2224240000
Típus	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	55.9 mm	Mélység (coll)	2.2008 inch
Magasság	91 mm	Magasság (coll)	3.5827 inch
Szélesség	8.5 mm	Szélesség (coll)	0.3346 inch
Nettó tömeg	8.61 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-50 °C...120 °C	Telepítési hőmérséklet	-25 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Flip cover mountable	Igen	Marker integrateable	Igen
Keresztösszekötő folytonos árama	10 A	Keresztösszekötő	Igen
Csatlakozás szintek száma	2		

Szerelvény tulajdonságai

Csatlakozás szintek száma	2	PCB-k száma, max.	1
Keresztösszekötő folytonos árama	10 A	Keresztösszekötő/NYÁK folytonos árama	32 A
Keresztösszekötő	Igen	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Műanyag	Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok

Szín	szürke-bézs	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)		Tokozási opció	Igen

Szerkezeti kialakítás – IN követelmények

NYÁK alaktűrése	±0,1	NYÁK vastagsága	1 mm
Áramköri lap vastagságának tűrése	±0,1 mm		

testreszabási lehetőségek

Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges	Nem	Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges	Nem
Alternative colours	More on request		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

Mounting with
8857560000 MCZ 5

