

**SMSE LN FE MCZ 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX Ezüstszürke, Húzókegyeles csatlakozás, Keresztösszekötő, FE érintkező, Szélesség: 11.3 mm
Rendelési szám	<a href="#">2224380000</a>
Típus	SMSE LN FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967437
Qty.	500 Darab

## SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	4.1 mm	Mélység (coll)	0.1614 inch
Magasság	16.1 mm	Magasság (coll)	0.6339 inch
Szélesség	11.3 mm	Szélesség (coll)	0.4449 inch
Nettó tömeg	0.74 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Névleges adatok IEC szerint

Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 10 A  
 Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V  
 Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV

## Ház tulajdonságai

Keresztösszekötő folytonos árama 10 A Keresztösszekötő Igen

## Szerelvény tulajdonságai

Keresztösszekötő folytonos árama 10 A Keresztösszekötő/NYÁK folytonos árama 32 A  
 Keresztösszekötő Igen Érintkező típusa NYÁK-hoz Forrasztott csatlakozás, közvetlen  
 Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás

## Csatlakoztatható vezetők

Vezetékcsatlakozás-technika Húzórugós csatlakozás Csupaszolási hossz 8 mm  
 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0.13 mm<sup>2</sup>  
 Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2.5 mm<sup>2</sup> Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG 26  
 Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 14 műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0.5 mm<sup>2</sup>  
 műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 1.5 mm<sup>2</sup> Max. rögzítési tartomány 2.5 mm<sup>2</sup>

## Általános adatok

Szín Ezüstsürke Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban  
 Színskála (hasonló) RAL 7001

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643  
 ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01  
 ECLASS 15.0 27-46-01-01