

**SMSE KU FE MCZ 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX Ezüstszürke, Húzókegyeles csatlakozás, FE érintkező, Szélesség: 14.9 mm
Rendelési szám	<a href="#">2224390000</a>
Típus	SMSE KU FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008 190967444
Qty.	500 Darab

## SMSE KU FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	4.2 mm	Mélység (coll)	0.1654 inch
Magasság	16.1 mm	Magasság (coll)	0.6339 inch
Szélesség	14.9 mm	Szélesség (coll)	0.5866 inch
Nettó tömeg	0.68 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Névleges adatok IEC szerint

Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	10 A	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V
Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez	4 kV		

## Szerelvény tulajdonságai

Érintkező típusa NYÁK-hoz	Forrasztott csatlakozás, közvetlen	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
---------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

## Csatlakoztatható vezetők

Vezetékcsatlakozás-technika	Húzórugós csatlakozás	Csupaszolási hossz	8 mm
Kés mérete	0,6 x 3,5 mm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.13 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Max. rögzítési tartomány	2.5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Szín	Ezüstsürke	Védelmi osztály	IP20
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		