

KLBU 4-6 Z/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBU árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Húzókegyel, Húzókegyel |
| Rendelési szám | 2269800000 |
| Típus | KLBU 4-6 Z/1 |
| GTIN (EAN) | 403224826455 1 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 8.5 mm | Mélység (coll) | 0.3346 inch |
| Magasság | 45.2 mm | Magasság (coll) | 1.7795 inch |
| Szélesség | 8.9 mm | Szélesség (coll) | 0.3504 inch |
| Nettó tömeg | 3.17 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.397 kg CO2 eq. |

Anyag adatok

| | | | |
|------|-------|--------------------------|------|
| Szín | ezüst | UL 94 éghetőségi osztály | None |
|------|-------|--------------------------|------|

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----|
| Változat | Árnyékoll csatlakozáshoz | Véglap szükséges | Nem |
|----------|--------------------------|------------------|-----|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Rögzítés típusa | Felpattintható | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés, Gyújtósín |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | | |

Méretek

| | |
|--------------------|----------|
| Raszter mm-ben (P) | 20.00 mm |
|--------------------|----------|

Névleges adatok

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm ² |
|-------------------------|-------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Csupaszolási hossz | 8.5 mm | Csatlakozás típusa | Rugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 | Kábelátmérő, max. | 6 mm |
| Kábelátmérő, min. | 4 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 4 mm ² | | |

Műszaki adatok**Általános**

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín |
|---------------------|----------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

