

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Változat	Védett részegységek, Védőkupak
Rendelési szám	2330260000
Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1.35 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga PA 66 Védelmi osztály IP67
Üzemi hőmérséklet -40 °C ... 90 °C

Besorolások

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08