

CMA-31-300-5A-5VA-0,5
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 300 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 0,5, zárt áramváltó
Rendelési szám	2420990000
Típus	CMA-31-300-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429220
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2.0472 inch
Magasság	80.9 mm	Magasság (coll)	3.185 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	281.6 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	25.70 mm
Sín	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	5 VA	Primer áram	300 A

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram Itermikus	1,2 x Irated	Névleges frekvencia	50 Hz

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	0,5
----------	---	--------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



CMA-31-300-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Vezetékre húzható áramváltó - ValueLine****Dugaszolható áramváltók**

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-31-41-SNAP-ON	Változat
Rendelési szám	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Qty.	1 ST	