

SAIE-M12S-4B-FV-20-LK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: , Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	2424310000
Típus	SAIE-M12S-4B-FV-20-LK
GTIN (EAN)	4050118432299
Qty.	10 Darab

SAIE-M12S-4B-FV-20-LK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

18.7 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

4

Felszerelés típusa

Első rögzítés

Ház felülete

nikkelezett

Névleges feszültség

250 V

Névleges áram

4 A

Hőmérsékleti tartomány

-30...80 °C

Érintkező felület

Au (arany)

Csatlakozási menet

M12

Szigetelési ellenállás

100 MΩ

Kódolás

B kódolású

Házak

M12 túske

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Névleges feszültség

250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú)

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67

Ház fő anyaga

CuZn, nikkelezett

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 Nm

Szennyezés súlyossága

3 (2 a tömített részen belül)

Érintkező anyaga

Cu-ötvözet

Peremes szerelésű ház anyaga

Nikkelezett CuZn

Általános információk

Pólusszám

4

Csatlakozási menet

M12

Érintkező felület

Au (arany)

Védelmi osztály

IP67

Ház fő anyaga

CuZn, nikkelezett

Érintkező anyaga

Cu-ötvözet

Felszerelés típusa

Első rögzítés

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga

Cu-ötvözet

Érintkező felület

Au (arany)

Rendszerparaméterek

Pólusszám

4

Szigetelési ellenállás

100 MΩ

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

Érintkezősorok száma

1

Védelmi osztály

IP67

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0

EC003569

ETIM 10.0

EC003569

ECLASS 15.0

27-44-01-09

ETIM 9.0

EC003569

ECLASS 14.0

27-44-01-09


SAIE-M12S-4B-FV-20-LK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Póluskiosztás



Szerelési kivágás

