

**UR20-PK-2007430000-SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Replacement part           |
| Rendelési szám | <a href="#">2425160000</a> |
| Típus          | UR20-PK-2007430000-SP      |
| GTIN (EAN)     | 4050118433180              |
| Qty.           | 5 Darab                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 20.87 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.511 kg CO2 eq. |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001583    | ETIM 9.0    | EC001583    |
| ETIM 10.0   | EC001583    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-92 |             |             |