

**PAC-HE20-F-HF-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2425660010
Típus	<a href="#">PAC-HE20-F-HF-1M</a>
GTIN (EAN)	4032248273171
Qty.	1 Darab

## PAC-HE20-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 80.3 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Kábelhossz	1 m	A következőkhöz:	Digitális jelek
Kábel	Kábel, LIHH	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P
Pólusok száma, min.	20 pólusú	Csatlakozó, PLC oldal	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )
Vezetékkeresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Villamos adatok

Összes áram, max.	3 A	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Ellenállás	≤ 150 mΩ/m
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezetékek kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		