

PAC-HE20-HE20-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2425730035
Típus	PAC-HE20-HE20-HF-3M5
GTIN (EAN)	4099986598188
Qty.	1 Darab

PAC-HE20-HE20-HF-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 281 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz	3.5 m	A következőkhöz:	Digitális jelek
Kábel	Kábel, LIHH	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P
Pólusok száma, min.	20 pólusú	Csatlakozó, PLC oldal	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P
Vezetékkeresztmetszet	0.14 mm ²		

Villamos adatok

Összes áram, max.	3 A	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Ellenállás	≤ 150 mΩ/m
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezetékek kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		