

**PAC-D37F-F-HF-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2426050025
Típus	<a href="#">PAC-D37F-F-HF-2M5</a>
GTIN (EAN)	4099986598980
Qty.	1 Darab

## PAC-D37F-F-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	977.63 g
-------------	----------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Kábelhossz	2.5 m	A következőkhöz:	Analóg jelek
Interfész csatlakozó	SUB-D FEMALE 37P	Pólusok száma, min.	37 pólusú
Csatlakozó, PLC oldal	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> )	Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>

## Villamos adatok

Összes áram, max.	3 A	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Ellenállás	≤ 80 mΩ/m
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezeték kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		