

PAC-D37M-D37F-HF-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2426190015
Típus	PAC-D37M-D37F-HF-1M5
GTIN (EAN)	4099986599741
Qty.	1 Darab

PAC-D37M-D37F-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

763.37 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10...60 °C

Üzemi hőmérséklet

-10...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Általános adatok

Kábelhossz

1.5 m

A következőkhöz:

Analóg jelek

Interfész csatlakozó

SUB-D MALE 37P

Pólusok száma, min.

37 pólusú

Csatlakozó, PLC oldal

SUB-D MALE 37P

Vezetékkeresztmetszet

0.25 mm²

Villamos adatok

Összes áram, max.

3 A

Megengedett áramerősség pályánként, max.

1 A

Névleges feszültség

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Ellenállás

≤ 80 mΩ/m

Üzemi feszültség

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Vezeték / vezetékek kapacitása

300 pF/m

Vezeték / árnyékolás kapacitása

300 pF/m

Besorolások

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20