

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



More performance. Simplified

u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért. A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

Általános rendelési adatok

Változat	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő-/beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol
Rendelési szám	2426280000
Típus	UR67-MP-HP-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434361
Qty.	1 Darab

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méreték és tömegek

Magasság	17.6 mm	Magasság (coll)	0.6929 inch
Szélesség	59.6 mm	Szélesség (coll)	2.3465 inch
Nettó tömeg	500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Csatlakozások

Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 dugasz, 5 pólusú, L-kódolás	Tápfeszültség (AUX KI)	1x M12 aljzat, 5 pólusú, L-kódolás
Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású	Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású
I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású		

Digitális kimenetek

max. áramtovábbítási kapacitás kimenő jelenként	2 A
Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros
Digitális kimenetek	Rövidzárlat-védelem Igen
	Túlterhelésvédelem Igen
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Rövidzárlatbiztos	Igen
Max. teljes áramkimenet	9 A (12 A, lásd a kézikönyvet)
Kimenő feszültség, alacsony	min. (UL -1)
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga
Kimenő feszültség, magas	max. 2 V

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Védelmi osztály	IP67
Module variants	16 digital outputs		

Tápfeszültség

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24
Határok	18 V DC ... 30 V DC	A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	100 mA tipikus

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455200150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118470048	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455330150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118469950	
Qty.	1 ST	

hajlítottról hajlítottra



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455300150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470444	Pólusok száma : 5, 1.5 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, LED:
Qty.	1 ST	Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

egyenes – hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455280150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470369	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű, egyenes - hüvely, 90°, árnyékolt: Nem,
Qty.	1 ST	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455220150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok
GTIN (EAN)	4050118470123	száma : 5, 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny
Qty.	1 ST	anyaga: PUR, Halogén: Nem

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

egyenesről egyenesre



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455260150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470284	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

hajlított – egyenes



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455320150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4050118470529	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), hajlított - hüvely (mama), egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

hajlított



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12W-L-1.5PGR	Változat
Rendelési szám	2455240150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 5, 1.5 m, csap, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118470208	
Qty.	1 ST	

Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Változat
Rendelési szám	1044470015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248779062	
Qty.	1 ST	

M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Változat
Rendelési szám	1025950015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248776054	
Qty.	1 ST	


UR67-MP-HP-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Változat	
Rendelési szám	1892120000	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
Qty.	1 ST		

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG-M 8/20 MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	1027290000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható	
GTIN (EAN)	4032248753284		
Qty.	200 ST		