

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



More performance. Simplified

u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért. A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

Általános rendelési adatok

Változat	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő/beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3
Rendelési szám	2426300000
Típus	UR67-MP-78-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434439
Qty.	1 Darab

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretek és tömegek

Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2.0079 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Hossz	255 mm	Hossz, inch	10.0394 inch
Nettó tömeg	520 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Csatlakozások

Tápfeszültség (AUX BE)	PushPull-Power	Tápfeszültség (AUX KI)	PushPull-Power
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Digitális bemenetek

Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros
Bemenő áram, magas	1. típus, az IEC 61131-2 szerint
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga
Digitális bemenetek	Rövidzárlat-védelem Igen
	Túlterhelésvédelem Igen
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Bemenő áram, alacsony	1. típus, az IEC 61131-2 szerint
Bemenő feszültség, magas	> 11 V
Bemenő feszültség, alacsony	<5 V

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67		

Tápfeszültség

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24 V
A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	100 mA tipikus		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12	Változat
Rendelési szám	9456050000	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4008190304058	
Qty.	30 ST	
Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029	Változat
Rendelési szám	2330260000	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4032248592067	
Qty.	20 ST	
Típus	SAI-SK STECKER M12	Változat
Rendelési szám	1781520000	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
Qty.	50 ST	

PUR, halogénmentes, fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-7/8W-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	1292180150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, csap, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088052	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-7/8G-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	1292170150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088168	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	1292200150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088304	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	1292190150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088250	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIB-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	1292000000	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
Qty.	1 ST	

Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SAIBW-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	1292020000	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086959	
Qty.	1 ST	

Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opcionálisan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIS-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	1301220000	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118098150	
Qty.	1 ST	

Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opcionálisan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SAISW-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	1291980000	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
Qty.	1 ST	

M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Változat
Rendelési szám	1025950015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248776054	
Qty.	1 ST	

Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Változat
Rendelési szám	1044470015	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248779062	
Qty.	1 ST	


UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

Általános rendelési adatok

Típus	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Változat	
Rendelési szám	1892120000	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
Qty.	1 ST		

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG-M 8/20 MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	1027290000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható	
GTIN (EAN)	4032248753284		
Qty.	200 ST		