

**UR67-MP-78-16DO-12-60M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



More performance. Simplified

u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért. A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő/beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol
Rendelési szám	<a href="#">2426310000</a>
Típus	UR67-MP-78-16DO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434521
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

## Méreték és tömegek

Magasság	17.3 mm	Magasság (coll)	0.6811 inch
Szélesség	59.6 mm	Szélesség (coll)	2.3465 inch
Nettó tömeg	520 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## Csatlakozások

Tápfeszültség (AUX BE)	1x 7/8" dugasz, 5 pólusú	Tápfeszültség (AUX KI)	1x 7/8" aljzat, 5 pólusú
Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású	Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású
I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású		

## Digitális kimenetek

max. áramtovábbítási kapacitás kimenő 2 A  
jelenként

Diagnostic display	Csatornánként, LED-del, piros
Digitális kimenetek	Rövidzárlat-védelem Igen
	Túlterhelésvédelem Igen
	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Rövidzárlatbiztos	Igen
Max. teljes áramkimenet	9 A (12 A, lásd a kézikönyvet)
Kimenő feszültség, alacsony	min. (UL -1)
Status indicator	Csatornánként, LED-del, sárga
Kimenő feszültség, magas	max. 2 V

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	UL 94	Védelmi osztály	IP67
Module variants	16 digital outputs		

## Tápfeszültség

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24
Határok	18 V DC ... 30 V DC	A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	100 mA tipikus

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

## UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9456050000</a>	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4008190304058	
Qty.	30 ST	
Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2330260000</a>	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4032248592067	
Qty.	20 ST	
Típus	SAI-SK STECKER M12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1781520000</a>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
Qty.	50 ST	

## PUR, halogénmentes, fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-7/8W-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292180150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, csap, 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088052	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-7/8G-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292170150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, tű, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088168	Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

## UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SAIL-7/8BW-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292200150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088304	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-7/8BG-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292190150</a>	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem,
GTIN (EAN)	4050118088250	LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty.	1 ST	

## Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIB-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292000000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086874	
Qty.	1 ST	

## Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak. A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

## UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIBW-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1292020000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118086959	
Qty.	1 ST	

## Egyenes



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAIS-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1301220000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118098150	
Qty.	1 ST	

## Hajlított



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A 7/8"-os kerek dugaszoló csatlakozók nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozást az alkalmazások széles körében lehet használni. Ezzel a technológiával a vezetőt, opciósan érvéghüvellyel, be lehet dugni az összekötő elembe és csavarral rögzíteni. Ez a csatlakozástechnika klasszikus, legolcsóbb formája, amely támogatja a több vezetős csatlakozásokat is.

## UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	SAISW-5/9-7/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1291980000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118087017	
Qty.	1 ST	

## M12 egyenes dugó - M12 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1025950015</a>	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248776054	
Qty.	1 ST	

## Energialánc kábel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 egyenes dugó

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld, húzólánc kompatibilis, M12-RJ45



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1044470015</a>	Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
GTIN (EAN)	4032248779062	
Qty.	1 ST	


## UR67-MP-78-16DO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavaros csatlakozás



IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAISGS-M-4D-6/8-M12	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1892120000</a>	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12	
GTIN (EAN)	4032248569380		
Qty.	1 ST		

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG-M 8/20 MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1027290000</a>	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható	
GTIN (EAN)	4032248753284		
Qty.	200 ST		