

## PAC-M340-UNIS-V1-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

## Általános rendelési adatok

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Rendelési szám | 2426760020                          |
| Típus          | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V1-2M</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986600744                       |
| Qty.           | 1 Darab                             |

## PAC-M340-UNIS-V1-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 528 g |
|-------------|-------|

## UL névleges adatok UL

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Összes áram, max. | 0.125 A |
|-------------------|---------|

## Általános adatok

|                       |                                       |                       |                            |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kábelhossz            | 2 m                                   | A következőkhöz:      | Analóg jelek               |
| Alapanyag             | PVC                                   | Kábel                 | LiYCY kábel                |
| Interfész csatlakozó  | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Pólusok száma, min.   | 28-pole                    |
| Külső átmérő          | 11,9 ± 1 mm                           | Csatlakozó, PLC oldal | SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                            |

## Villamos adatok

|                                 |           |                                  |                     |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| Összes áram, max.               | 0.125 A   | Nagyfeszültségű vizsgálat        | 1 KV/1s             |
| Ellenállás                      | ≤ 80 mΩ/m | Üzemi feszültség                 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Kapacitás (vezeték / vezetékek) | 300 pF/m  | Kapacitás (vezeték / árnyékolás) | 300 pF/m            |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |