

SAI-WDF 5P M12 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2427060000
Típus	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
Qty.	1 Darab

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 20 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház fő anyaga	CuZn	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Kábelcsavarzat	M 12
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C		

Általános műszaki adatok

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Csatlakozási menet	M12 socket, M12 dugó	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	CuZn
Érintkező anyaga	CuZn	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Kábelcsavarzat	M 12	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás

