

**AFS 4 2C 30-70V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelsztévválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Biztosítós sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 70 V, 6.3 A, fekete |
| Rendelési szám | <a href="#">2434350000</a>                                              |
| Típus          | AFS 4 2C 30-70V BK                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4050118445039                                                           |
| Qty.           | 50 Darab                                                                |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 68 mm       | Mélység (coll) | 2.6772 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 69 mm       | Magasság       | 74 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.9134 inch | Szélesség      | 6.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2402 inch | Nettó tömeg    | 17.75 g     |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                          |                 |                                     |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV17ATEX8064U | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR17.0030U  |
| Áram (ATEX)              | 6.3 A           | Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Áram (IECEX)             | 6.3 A           | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés       | Ex ec II C Gc   | 2014/34/EU címke                    | II 3 G D          |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Igen  |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 150 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 10 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |        |                      |      |
|------------------------------------|--------|----------------------|------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA) | 10 A |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA) | 10 A |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                      |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |     |                    |                |
|-------------------------|-----|--------------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Nyitott oldala     | jobb           |
| Felpattintható          | Nem | Rögzítés típusa    | Felpattintható |
| Telepítési útmutató     | Sín | Felszerelés típusa | TS 35          |

## Névleges adatok

|                                                          |                   |                                              |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 70 V   |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 500 V             | Névleges DC feszültség                       | 70 V   |
| Névleges áram                                            | 6.3 A             | Áram maximum vezetékekknél                   | 6.3 A  |
| Szabványok                                               | DIN EN 60947-7-3  | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ   |
| Névleges lökőfeszültség                                  | 4 kV              | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W |
| Túlfeszültség kategória                                  | III               | Szennyezés súlyossága                        | 3      |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--------------------------------------------|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                    | A4                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                              | AWG 12               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                         | felső                |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                         | 12 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                       | PUSH IN              |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                         | PUSH IN              |
| Csatlakozások száma                                                                                                                        | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                            | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                            | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete                                                                                                                                 | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                              | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékekhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                                | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                    | 6 mm <sup>2</sup>    |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                           |                                    |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                   | 0.14 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás   | 4 mm <sup>2</sup>                  |          |                     |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás   | 0.14 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                 | 0.14 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                        | Tube length                        | min.     | 6 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 12 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                           | Tube length                        | min.     | 8 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 12 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           | Tube length                        | min.     | 10 mm               |
|                                                                           |                                    | max.     | 12 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                           |                                    |          |                     |
| Tube length for twin wire-end ferrule                                     | Tube length                        | min.     | 8 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 12 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1                  | Tube length                        | min.     | 6 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 10 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                           | Tube length                        | min.     | 7 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 12 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                           | Tube length                        | min.     | 9 mm                |
|                                                                           |                                    | max.     | 15 mm               |
|                                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                           |                                    | max.     | 6 mm <sup>2</sup>   |

## UL névleges adatok

|                                                 |        |                                                |        |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 10 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                    | 300 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                          | 10 A   | C feszültség nagyság (cURus)                   | 150 V  |
| C áram nagyság (cURus)                          | 10 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 10 A   |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)  | 10 AWG |                                                |        |

## Általános

|                                               |        |                     |                  |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Telepítési útmutató | Sín              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Szabványok          | DIN EN 60947-7-3 |

**AFS 4 2C 30-70V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data**

|          |       |
|----------|-------|
| Tartósín | TS 35 |
|----------|-------|



**Fontos megjegyzés**

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm             |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              | 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm       |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm                  |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              | 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm       |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              | mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm                  |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              | 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm     |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              | Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm         |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 3C 4 BK                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2486640000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118497458              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## További tartozékok



A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik túl kicsi feladat.

A csatlakozások csak egy részét képezik a teljes folyamatnak. Az apró részletek gyakran kulcsfontosságúak a tökéletes megoldás elérésében olyan alkalmazásoknál, ahol a potenciált mérik, csoportosítják vagy éppen leválasztják egymástól.

Egy rendszer nem is valódi rendszer az apró, de nélkülözhetetlen részletek nélkül:

- Az ellenőrző dugaszok megbízható csatlakozást biztosítanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyártási folyamattal és az alkalmazással összhangban.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PS 2.0 MC                  | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0310000000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190000059              |                                                                          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                          |

## Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafox, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003780000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424461              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                           |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                         |

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |                                                    |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                    |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP 3C 4                   | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2051720000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118411829              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEP 3C 4 BL                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2051880000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118411836              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEP 3C 4 OR                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2051890000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118411799              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Átmenő és földelő sorkapcsok



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | A3C 4                      | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051240000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sötétbézs     |
| GTIN (EAN)     | 4050118411546              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 BK                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051400000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, fekete        |
| GTIN (EAN)     | 4050118411560              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 BL                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051280000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, kék           |
| GTIN (EAN)     | 4050118411614              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 BR                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2534290000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, barna         |
| GTIN (EAN)     | 4050118546040              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 DBL                  | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2534360000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, Sötétkék      |
| GTIN (EAN)     | 4050118546057              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 GN                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051350000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, zöld          |
| GTIN (EAN)     | 4050118411584              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 LTGY                 | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051460000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, Világosszürke |
| GTIN (EAN)     | 4050118411553              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 OR                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051320000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, narancssárga  |
| GTIN (EAN)     | 4050118411386              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 RD                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051300000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, piros         |
| GTIN (EAN)     | 4050118411591              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |
| Típus          | A3C 4 WT                   | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2051370000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, fehér         |
| GTIN (EAN)     | 4050118411812              |                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                             |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | A3C 4 YL                   | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2051340000</a> | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118411669              |                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                     |
| Típus          | A3C 4 PE                   | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2051410000</a> | Földelő sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , Zöld / sárga       |
| GTIN (EAN)     | 4050118411713              |                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                     |

## Mérő-bontó sorkapcsok



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ADT 4 2C                   | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2429850000</a> | Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, sötétbézs    |
| GTIN (EAN)     | 4050118439724              |                                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                              |
| Típus          | ADT 4 2C BL                | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2429880000</a> | Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, kék          |
| GTIN (EAN)     | 4050118439670              |                                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                              |
| Típus          | ADT 4 2C OR                | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2429890000</a> | Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118439687              |                                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                              |

## Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                          |

## Kódoló elemek



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a termékkonfigurátorral.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | VDS180 SV7.62              | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1853940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, fekete, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4032248389513              |                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                             |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

## Accessories

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 2                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2489090000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499308              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## Figyelmeztető takaróburkolat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 4 YE FLASH             | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">2635560000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 10 x 6.1 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674507              |                                                                          |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                                          |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak         |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                           |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak         |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                           |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak         |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                           |
| Típus          | ZST 1                      | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1269070000</a> | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN)     | 4050118094091              |                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                           |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              |                                                                                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                             |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## AFS 4 2C 30-70V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | VH 20/5/3.4                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN)     | 4008190519742              |            |
| Qty.           | 10 ST                      |            |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |